

Муфта EAMD-21-15-11-8X10

Номер деталі: 4820350

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|------------------------|
| Монтажний діаметр 1 | 11 mm |
| Діаметр захвату 2 | 8 mm |
| Розмір | 21 |
| Номінальна довжина | 15 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Макс. швидкість обертання | 10000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 0.45 kgmm ² |
| Передаваний крутний момент | 2 Nm |
| Вага продукту | 13.7 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |