


Осьовий комплект EAMM-A-T46-60P

Номер деталі: 4824833

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	47 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.2 kgmm ²
Передаваний крутний момент	10 Nm
Вага продукту	410 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	T46
Код інтерфейсу Motor In	60P 60PA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS