


# Фільтр EMC CAMF-C5-FC

Номер деталі: 4825847

FESTO



## Технічні дані

| Особливості  | Значення                   |
|--|----------------------------|
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 V...30 V                 |
| Номінальна робоча напруга постійного струму          | 24 V                       |
| Діапазон робочої напруги змінного струму             | 0 V...30 V                 |
| Номінальна робоча напруга AC                         | 24 V                       |
| Відповідність LABS                                   | VDMA24364-B2-L             |
| Ступінь захисту                                      | IP30                       |
| Примітка щодо ступеня захисту                        | в змонтованому стані       |
| Температура навколишнього середовища                 | -40 °C...80 °C             |
| Інформація про матеріали                             | Відповідно до RoHS         |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                    |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                      |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Sub-D                      |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 15                         |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 8                          |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління         |
| Електропідключення 2, проект                         | Прямокутник                |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                     |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                      |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | Sub-D                      |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 15                         |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 8                          |
| Електропідключення 2, тип кріплення                  | 2x гвинт 4-40 UNC-2A       |
| Протокол   | HIPERFACE                  |
| Кольор корпусу                                       | срібло                     |
| Матеріал корпусу                                     | Металізований пластик      |