


# Розподільник з штоком V/O-3-1/8

Номер деталі: 4938

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 відкритий/закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата	140 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	-0.95 bar...8 bar
Конструкція	сідло поршня
Номінальний розмір	3.5 mm
Тип контролю	прямий
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	28 N
Приводне зусилля в закритому базовому положенні	37.53 N
Вага продукту	90 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюміній