


# Муфта EAMD-33-22-19-10X12

Номер деталі: 5030024

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	19 mm
Діаметр захвату 2	10 mm
Розмір	33
Номінальна довжина	22 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	4.6 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	9 Nm
Вага продукту	46.1 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS