


Муфта EAMD-30-22-16-10X12

Номер деталі: 5030235

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	16 mm
Діаметр захвату 2	10 mm
Розмір	30
Номінальна довжина	22 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	4 kgmm ²
Передаваний крутний момент	9 Nm
Вага продукту	44.8 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS