

# Муфта EAMD-32-32-9-16X20

Номер деталі: 5038002

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	9 mm
Діаметр захвату 2	16 mm
Розмір	32
Номінальна довжина	32 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	12.5 Nm
Вага продукту	127 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS