

# Муфта EAMD-42-40-12-16X25

Номер деталі: 5200241

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	12 mm
Діаметр захвату 2	16 mm
Розмір	42
Номінальна довжина	40 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	39 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	17 Nm
Вага продукту	198 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS