

# Муфта EAMD-56-62-20-23X27

Номер деталі: 5228153

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	20 mm
Діаметр захвату 2	23 mm
Розмір	56
Номінальна довжина	62.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	192 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	60 Nm
Вага продукту	507 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS