


Блок підключення MHP2-PR6-5

Номер деталі: 525124

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	6
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	426 g
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M7
Пневматичний порт 3	M7
Пневматичне з'єднання 5	M7
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав