

Плита MHA4-PR8-3-1/4

Номер деталі: 525237

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 8 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вага продукту | 1400 g |
| Тип монтажу з'єднувальної плити | За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою |
| Тип кріплення клапана | з внутрішньою різьбою |
| Пневматичне з'єднання 1/33 | G3/8 |
| Пневматичне з'єднання 2 | Внутрішня різьба G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 3/11 | G3/8 |
| Матеріал монтажної плити | Кований алюмінієвий сплав |