

# Пластикова трубка PUN-V0-6X1-GN

Номер деталі: 525446

FESTO



## Технічні дані

| Особливості  | Значення   |
|--|--|
| Зовнішній Ø  | 6 mm   |
| Радіус вигину, що залежить від витрати             | 26.5 mm  |
| Внутрішній Ø                                       | 4 mm   |
| Мінімальний радіус вигину                          | 12 mm  |
| Властивості трубки                                 | підходить для енергетичних ланцюгів  |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні   | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar  |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур         | -13.775 psi...101.5 psi  |
| Робочий тиск в залежності від температури          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Зверніть увагу на робочий тиск                     | Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C  |
| Дозвіл   | TÜV  |
| Орган сертифікації                                 | B 013277 0506 00   |
| Робоче середовище                                  | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду)  |
| Вогневи пробування матеріалу                       | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)  |
| Відповідність LABS                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Температура навколишнього середовища               | -35 °C...60 °C   |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища | використання без тиску до 90 °C  |
| Вага виробу за довжиною                            | 0.02 kg/m  |
| Пневматичне з'єднання                              | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 mm<br>Для ніпеля внут. Ø 4 mm з накидною гайкою<br>Для ніпеля внут. Ø 4 mm |
| Колір  | зелений  |
| Примітка щодо кольору                              | Відхилення від стандартного кольору через вогнестійкість   |
| Твердість по шкалі Shore                           | D 54 +/-3  |
| Інформація про матеріали                           | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал трубки                                    | TPE-U(PU)  |