

Пластикова трубка PAN-V0-6X1-RT

Номер деталі: 525474

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Зовнішній Ø | 8 mm |
| Зовнішній діаметр для фітинга | 6 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 30 mm |
| Внутрішній Ø | 4 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 13 mm |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...43.5 psi |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Зверніть увагу на робочий тиск | Мінеральне масло: максимум 0,3 МПа при максимум 90 °C Вода: максимум 0,3 МПа при максимальній температурі 90 °C |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Мінеральна олива Вода (рідка, без льоду) |
| Вогневипробування матеріалу | UL94 V-0 (обшивка) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -30 °C...90 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.049 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм |
| Колір | червоний |
| Твердість по шкалі Shore | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | PA12-P PVC-P |