

Монтажний комплект CRSMB-8-32/100

Номер деталі: 525565

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Конструкція	для круглий пневмоциліндр
Положення монтажу	Будь-який
Для поршня Ø	Ø32 - Ø100
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Ступінь захисту	IP65 IP68 IP69K
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	3 g
Тип кріплення	приклеєний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюміній TPE-U (PU)