

# Манометр MA-50-2,5-R1/4-E-RG

Номер деталі: 525727

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 bar...2.5 bar
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номінальний розмір манометра	50
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Робочий тиск	0 МПа...0.25 МПа 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	2,5
Ступінь захисту	IP43
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	R1/4
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал оглядового вікна	PMMA

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	75 g
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Шкала	Одиарна шкала bag (зовні)