

Муфта EAMC-40-66-11-12

Номер деталі: 525864

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|------------------------|
| Монтажний діаметр 1 | 11 mm |
| Діаметр захвату 2 | 12 mm |
| Розмір | 40 |
| Номінальна довжина | 66 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Макс. швидкість обертання | 6500 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 42.3 kgmm ² |
| Передаваний крутний момент | 21 Nm |
| Вага продукту | 139 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |