

Вакуумний насос ESS-40-GT-G1/4-I

Номер деталі: 525974

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	5.5 mm
Мінімальний радіус заготовки	35 mm
Номинальний розмір	2.5 mm
Діаметр присоски	40 mm
Об'єм чаші присоски	5.4 cm ³
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Номинальний робочий тиск	-0.7 bar
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	64 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	20 N
Вага продукту	14.5 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®