

Вакуумний насос ESS-50-GT-G1/4-I

Номер деталі: 525978

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	8 mm
Мінімальний радіус заготовки	40 mm
Номинальний розмір	2.5 mm
Діаметр присоски	50 mm
Об'єм чаші присоски	11.2 cm ³
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Номинальний робочий тиск	-0.7 bar
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	97 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	30 N
Вага продукту	18 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®