


Вакуумний насос ESS-50-GT-G1/4

Номер деталі: 525979

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Компенсація висоти, тримач для присоски | 8 mm |
| Мінімальний радіус заготовки | 40 mm |
| Номинальний розмір | 2.5 mm |
| Діаметр присоски | 50 mm |
| Об'єм чаші присоски | 11.2 cm ³ |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Форма присоски | кругла глибока |
| Робочий тиск | -0.95 bar...0 bar |
| Номинальний робочий тиск | -0.7 bar |
| Робоче середовище | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-A1-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 97 N |
| Бічна сила при номінальному робочому тиску | 30 N |
| Вага продукту | 21 g |
| Тип кріплення | Через вакуумне під'єднання |
| Приєднання вакууму | G1/4 |
| Колір | Червоно-коричневий |
| Твердість по шкалі Shore | 72 +/- 5 |
| Матеріал цапфи з гвинтом | Кований алюмінієвий сплав |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал присоски | Vulkollan® |