

Вакуумний насос ESS-60-GT-M10

Номер деталі: 525980

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	6 mm
Мінімальний радіус заготовки	75 mm
Номинальний розмір	2.5 mm
Діаметр присоски	60 mm
Об'єм чаші присоски	11.3 cm ³
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Номинальний робочий тиск	-0.7 bar
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	134 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	37 N
Вага продукту	20 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M10
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®