

Вакуумний насос ESS-40-BT-M6

Номер деталі: 525989

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	9 mm
Мінімальний радіус заготовки	35 mm
Номинальний розмір	2.5 mm
Діаметр присоски	40 mm
Об'єм чаші присоски	9.8 cm ³
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	круглі сільфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Номинальний робочий тиск	-0.7 bar
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	59 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	22 N
Вага продукту	18 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®