

# Вакуумний насос ESS-80-BT-G1/4-I

Номер деталі: 525998

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	10.5 mm
Мінімальний радіус заготовки	100 mm
Номинальний розмір	2.5 mm
Діаметр присоски	80 mm
Об'єм чаші присоски	59.1 cm <sup>3</sup>
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Номинальний робочий тиск	-0.7 bar
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	237 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	102 N
Вага продукту	87.5 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®