


Вакуумний захват ESV-30-GT

Номер деталі: 526000

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	3.5 mm
Мінімальний радіус заготовки	26 mm
Діаметр присоски	30 mm
Об'єм чаші присоски	2.4 cm ³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Круглі, у формі дзвіночка
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Номінальний робочий тиск	-0.7 bar
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	36 N
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	36 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	13 N
Вага продукту	4.2 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®