


# Вакуумний захват ESV-60-GT

Номер деталі: 526003

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	6 mm
Мінімальний радіус заготовки	75 mm
Діаметр присоски	60 mm
Об'єм чаші присоски	11.3 cm <sup>3</sup>
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Круглі, у формі дзвіночка
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Номинальний робочий тиск	-0.7 bar
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	134 N
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	134 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	37 N
Вага продукту	10.7 g
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®