



# Вакуумний захват ESV-80-BT

Номер деталі: 526008

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення  |
|--|---|
| Компенсація висоти, тримач для присоски        | 10.5 mm   |
| Мінімальний радіус заготовки                   | 100 mm  |
| Діаметр присоски                               | 80 mm   |
| Об'єм чаші присоски                            | 59.1 cm <sup>3</sup>                              |
| Положення монтажу                              | Будь-який   |
| Конструкція                                    | сильфони  |
| Форма присоски                                 | круглі сильфони 1,5 гофри                         |
| Робочий тиск                                   | -0.95 bar...0 bar                                 |
| Номинальний робочий тиск                       | -0.7 bar  |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1-L                                    |
| Температура навколишнього середовища           | -10 °C...80 °C                                    |
| Сила відриву при 70% вакууму                   | 237 N   |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 237 N   |
| Бічна сила при номінальному робочому тиску     | 102 N   |
| Вага продукту                                  | 57.2 g  |
| Тип кріплення                                  | Через вакуумне під'єднання                        |
| Колір  | Червоно-коричневий                                |
| Твердість по шкалі Shore                       | 72 +/- 5  |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS                                |
| Матеріал присоски                              | Vulkollan®  |