

# комплект манометра DPA-63-10-MA-SET

Номер деталі: 526096

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номинальний розмір манометра	40
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою
Робочий тиск	10 bar
Клас точності вимірювань	2,5
Ступінь захисту	IP43
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення монтажу	Будь-який
Пневматичне з'єднання	G1/8
Вага продукту	250 g