


Генератор вакууму VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3

Номер деталі: 526157

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір сопла Лавалю	0.95 mm
Ширина	18 mm
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий об'ємний потік всмоктування За замовчуванням
Конструкція	Форма T
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	4 bar
Робочий тиск	1 bar...8 bar
Номинальний робочий тиск	6 bar
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	62.7 l/min
Час подачі повітря при номинальному робочому тиску	0.46 s
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	0.5 Nm
Вага продукту	27 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	QS-6
Пневматичний порт 3	QS-8
Приєднання вакууму	QS-8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал корпусу	POM посилений
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтового з'єднання	Латунь нікельований