

# Фільтр MS6-LF-1/2-EUV

Номер деталі: 529621

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Розмір                               | 6                                                               |
| Модельний ряд                        | PC                                                              |
| Положення монтажу                    | по вертикалі +/- 5°                                             |
| Ступінь фільтрації                   | 40 µm                                                           |
| Відведення конденсату                | Повністю автоматичний                                           |
| Конструкція                          | Спечений фільтр з центробіжним сепаратором                      |
| Максимальна об'єм конденсату         | 38 см <sup>3</sup>                                              |
| Кришка контейнера                    | вбудований у вигляді металевої ємності                          |
| Робочий тиск                         | 2 bar...12 bar                                                  |
| Стандартна номінальна витрата        | 4100 l/min                                                      |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Інертні гази |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура зберігання               | -10 °C...60 °C                                                  |
| Допуск до харчової промисловості     | див. розширену інформацію про матеріал                          |
| Клас чистоти повітря на виході       | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]          |
| Температура середовища               | -10 °C...60 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C                                                  |
| Вага продукту                        | 820 g                                                           |
| Тип кріплення                        | за бажанням:<br>Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів       |
| Пневматичний порт 1                  | G1/2                                                            |
| Пневматичне з'єднання 2              | G1/2                                                            |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріальні ущільнення               | NBR                                                             |
| Матеріал фільтра                     | PE                                                              |
| Матеріал корпусу                     | Алюміній литий під тиском                                       |
| Матеріал ємності                     | Кований алюмінієвий сплав                                       |
| Матеріал сепаратора                  | POM                                                             |