

Мастилорозпилювач MS6-LOE-1/2-R

Номер деталі: 529775

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Максимальна кількість мастила	75 cm ³
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
Робочий тиск	1 bar...16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення	50 l/min
Стандартна номінальна витрата	7200 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
В'язкість мастила	ISO VG 32
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	600 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC