


# Модуль розгалуження MS6-FRM-1/2-Y

Номер деталі: 529854

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Модуль розгалуження
Робочий тиск	0 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2	14700 l/min
Стандартна номінальна витрата, вихід зверху	4400 l/min
Вихід стандартної номінальної витрати вниз	4600 l/min
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...250 V
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...125 V
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	736 g
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/2
Пневматичне з'єднання 4	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском