

Муфта ЕАМС-В-15-22-5-5

Номер деталі: 530085

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	5 mm
Діаметр захвату 2	5 mm
Розмір	15
Номінальна довжина	22 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	12000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.13 kgmm ²
Передаваний крутний момент	1 Nm
Вага продукту	6 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS