

Швидкороз'ємна розетка KD2-СК-4

Номер деталі: 531622

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.9 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	123 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	16 g
Пневматичний порт 1	СК-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS