

# Швидкороз'ємний штекер KS4-1/4-A-R

Номер деталі: 531677

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	8 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	765 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	9.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 15 %
Вага продукту	46 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS