

Ущільнювальне кільце ОК-3/4

Номер деталі: 531775

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| На підставі норм | ISO 16030 |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Ручне дотягування при RT | Так |
| Номінальний момент дотягування | 35 Nm |
| Допустимий номінальний моменту затягування | ± 10 % |
| Вага продукту | 1 g |
| Пневматичне з'єднання | G3/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал стопора | РА посилений |
| Матеріальні ущільнення | TPE-U (PU) |