



Регулятор тиску MS4N-LRB-1/4-D6-A8-AS

Номер деталі: 531793

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	РС
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією зачинається за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Мембранний регулюючий клапан з прямим керуванням з постійною подачею стисненого повітря
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
манометр	Підготовлено для G1/8
Робочий тиск	0.8 bar...14 bar
Діапазон регулювання тиску	0.3 bar...7 bar
Максимальний гістерезис тиску	0.25 bar
Стандартна номінальна витрата	1700 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	222 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж на передній панелі Монтаж в лінії За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріал панелі управління	РА РОМ
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал мембрана	NBR