

# Відсічний клапан MS6N-EE-3/8-V230

Номер деталі: 532117

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення   |
|---|--|
| Конструкція                                 | поршневий золотник   |
| Спосіб приведення в дію                     | електричний  |
| Вихлопна функція                            | не регулюється   |
| Допоміжне ручне керування                   | З блокуванням<br>Без фіксації  |
| Тип скидання                                | Пружина механічна  |
| Тип контролю                                | Пілот  |
| Функція клапана                             | 3/2 закритий моностабільний  |
| Робочий тиск                                | 4 bar...18 bar   |
| Значення C                                  | 22 l/sbar  |
| b значення                                  | 0.5  |
| Стандартна номінальна витрата               | 5500 l/min   |
| Робочий цикл                                | 100%   |
| Характеристики котушки                      | 230 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 3,0 VA, утримуюча потужність 2,4 VA |
| Допустимі коливання напруги                 | -14 % / +10 %  |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази     |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії   |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS   |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L   |
| Температура середовища                      | -10 °C...60 °C   |
| Ступінь захисту                             | IP65   |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...60 °C   |
| Дозвіл                                      | c UL us - Recognized (OL)  |
| Допуск до харчової промисловості            | див. розширену інформацію про матеріал                                     |
| Тип кріплення                               | за бажанням:<br>Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів                  |
| Положення монтажу                           | Будь-який  |
| Напрямок потоку                             | Не реверсивні  |
| Вага продукту                               | 740 g  |

| <b>Особливості</b>      | <b>Значення</b>   |
|-------------------------|---|
| Пневматичний порт 1     | 3/8 NPT   |
| Пневматичне з'єднання 2 | 3/8 NPT   |
| Пневматичний порт 3     | G1/2  |
| Контроль подачі повітря | Внутрішнє   |
| Електричне підключення  | Форма C<br>Роз'єм<br>відповідно до DIN EN 175301-803<br>квадратна форма |
| Матеріальні ущільнення  | NBR   |
| Матеріал корпусу        | Алюміній литий під тиском   |