

Роз'єм FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Номер деталі: 532220

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20 мм
Висота	62 мм
Довжина	61 мм
Протокол	CC-Link
Вага продукту	60 g
Інтерфейс Fieldbus	2x 4 підпружинені клеми
Інформація про інтерфейс Fieldbus	BUS In - BUS Out looped through
Допустимий діаметр кабелю	5 mm...10 mm
Ступінь захисту	IP65 IP67 в змонтованому стані згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал накладної гайки	Латунь
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріальні ущільнення	NBR