


# Блок фільтрів LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A

Номер деталі: 532878

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення   |
|--------------------------------------|--|
| Розмір                               | Midi   |
| Модельний ряд                        | D  |
| Положення монтажу                    | по вертикалі +/- 5°  |
| Ступінь фільтрації                   | 0.01 µm  |
| Ефективність фільтра                 | 99.9999 %  |
| Відведення конденсату                | Повністю автоматичний  |
| Конструкція                          | волоконний фільтр  |
| Максимальна об'єм конденсату         | 43 ml  |
| Кришка контейнера                    | Металевий захист   |
| Робочий тиск                         | 1.5 bar...12 bar   |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Інертні гази |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Клас чистоти повітря на виході       | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Інертні гази        |
| Температура середовища               | 1.5 °C...60 °C   |
| Залишковий вміст мастила             | 0.01 mg/m³   |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C   |
| Вага продукту                        | 1429 g   |
| Тип кріплення                        | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів                              |
| Пневматичний порт 1                  | G1/2   |
| Пневматичне з'єднання 2              | G1/2   |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал фільтра                     | Боросилікатне волокно  |
| Матеріал корпусу                     | Цинк дитий під тиском  |
| Матеріал ємності                     | PC   |