

# Роз'єм шини FBA-2-M12-5POL-RK

Номер деталі: 533118

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	80 g
Інтерфейс Fieldbus	Розетка і штекер, M12x1, 5-pin, В-кодування
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріальні ущільнення	NBR