

Роз'єм живлення NTSD-WD-11

Номер деталі: 533119

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з накидною гайкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	34 g
Електричне підключення	4-ріп Розетка кутова Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги змінного струму	250 V
Пропускна здатність по струму	16 A
Кабельний роз'єм	Pg11
Допустимий діаметр кабелю	5 mm...11 mm
Перетин з'єднання	2.5 mm ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Латунь