

Кришка VMPA-KMS-H

Номер деталі: 533198

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	DIN 41652
Частота підключення	50
Вага продукту	71 g
Електричне підключення	Роз'єм / розетка
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	25
Електричне підключення 1, тип кріплення	3x гвинт М3
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, технологія підключення	обтиск контактів
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Номинальна робоча напруга АС	3 V
Стійкість до стрибків напруги	1 kV
Діаметр кабелю	6 mm...12 mm
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-25 °C...80 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Сірий
Матеріал накладної гайки	PA
Матеріальні ущільнення	CR NBR
Матеріал штекерних контактів	Позолочений мідний сплав