


Фітинг QB-1/8-5/32-U-M

Номер деталі: 533214

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	0,118 in
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Морська класифікація	Див. сертифікат
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	255 oz
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW10 Внутрішній шестигранник SW3
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32 ""
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...140 °F
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал різьбового ущільнення	NBR
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь