

Електронний модуль VMPA1-FB-EMS-8

Номер деталі: 533360

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діагностика	Клапани зниженої напруги
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Максимальна кількість котушок пневморозподільників	8
Власне споживання струму під навантаженням	3 mA
Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі	8 mA
Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту	Від 58 mA до 24 мс
Номінальний струм зі зниженням струму	9 mA через 24 ms
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	20 g
Матеріал корпусу	ПОМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS