

# Електронний модуль VMPA1-FB-EMG-8

Номер деталі: 533361

FESTO



## Технічні дані

| Особливості  | Значення                                       |
|--|--|
| Діагностика  | Клапани зниженої напруги                       |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників          | 4  |
| Максимальна кількість котушок пневморозподільників           | 8  |
| Власне споживання струму під навантаженням                   | 23 mA  |
| Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі              | 8 mA   |
| Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту | Від 58 mA до 24 мс                             |
| Номінальний струм зі зниженням струму                        | 9 mA через 24 ms                               |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                              | 1 - низький опір корозії<br>(коли встановлено) |
| Відповідність LABS   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Вага продукту  | 20 g   |
| Матеріал корпусу   | ПОМ  |
| Інформація про матеріали                                     | Відповідно до RoHS                             |