

Спіральна пластикова трубка PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Номер деталі: 533464

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	4.8 m
Зовнішній Ø	9.5 mm
Довжина блоку	1.165 m
Радіус вигину, що залежить від витрати	50 mm
Внутрішній Ø	6.4 mm
Діаметр обмотки	42 mm
Кількість обертів	50
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...15 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...60 °C
Вага продукту	340 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Зовнішня різьба G1/4
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	A 87 +/-3
Матеріал з'єднувального болта	Латунь нікельований
Матеріал захисту від перегинів	POM
Матеріал трубки	TPE-U(PU)