

# Спіральна пластикова трубка PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Номер деталі: 533466

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	4.8 m
Зовнішній Ø	11.7 mm
Довжина блоку	1.172 m
Радіус вигину, що залежить від витрати	65 mm
Внутрішній Ø	7.9 mm
Діаметр обмотки	51 mm
Кількість обертів	41
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...13 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...60 °C
Номинальний момент дотягування	12.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	480 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Зовнішня різьба G3/8
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	A 87 +/-3
Матеріал з'єднувального болта	Латунь нікельований
Матеріал захисту від перегинів	POM
Матеріал трубки	TPE-U(PU)