

Накидна гайка MCK-PK-9-KD

Номер деталі: 533675

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Внутрішня різьба M16x1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 bar...12 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для ніпеля внут. Ø 9 мм з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	Кований алюмінієвий сплав, нікельований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS