

Глушник UC-M7-50

Номер деталі: 534218

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Положення монтажу | Будь-який |
| Розмір упаковки | 50 |
| Робочий тиск | 0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar |
| Витрата по відношенню до атмосфери | 800 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Рівень шуму | 58 dB(A) |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...70 °C |
| Вага продукту | 1.2 g |
| Пневматичне з'єднання | M7 |
| Матеріал демпферної вставки | PE |
| Матеріал цапфи з гвинтом | PE |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |