


Глушник U-1/8-50

Номер деталі: 534222

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Положення монтажу | Будь-який |
| Розмір упаковки | 50 |
| Робочий тиск | 0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar |
| Витрата по відношенню до атмосфери | 2000 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Рівень шуму | 74 dB(A) |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...70 °C |
| Вага продукту | 2.3 g |
| Пневматичне з'єднання | G1/8 |
| Матеріал демпферної вставки | PE |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |