

Монтажна плита CDSV5.0-AS-1/8

Номер деталі: 534434

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Рівень шуму	75 dB(A)
Ступінь захисту	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	690 g
Електричне підключення	кабель
Тип кріплення	з наскрізним отвором з внутрішньою різьбою
Під'єднання вентиляційного отвору	M5
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M5
Підключення пілотного повітря 12	M5
Під'єднання пілотного повітря 14	M5
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Пневматичне з'єднання 5	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS